



Valik	MIN	MAX	M A X	m ²
Ukse standard	40	100	240	2,4

Süsteemi värv




Standardkomplekti kuulub ukseüsteem musta või valge PVC võrguga, varustatud 3 isesulguva hingega, 2 magnetiga või magnetlukkudega, samuti harjatihendiga.

Standardjuhul asuvad käepideme paigaldusavad putukavõrgu kõrguse keskosas.

Profiilide värvitoonide väike erinevus on lubatud. Selleks et putukavõrk liibuks tihedalt ukseava vastu, tuleb ava mõõtudele lisada igal küljel vähemalt 1 - 2,5 cm varu. Hälbe määramine on mõõtja või putukavõrgu tellija ülesanne. Maksimaalsete mõõtude korral võib ukse putukavõrgu lubatud kõverdumine olla kuni 1 cm. Kui putukavõrgu mõõdud ületavad laius 80 cm ja kõrgus 200 cm, tuleb kasutada põikprofiili. Putukavõrkudele ei ole saatmise valik saadaval.


Profiilid



peamine

põiksuunaline

Hing



Sulgemise tüüp



peamine

magnetlukud

Põikprofiil



Põikprofiil tugevdab konstruktsiooni ja on vajalik polükarbonaatplaadi paigaldamiseks.

Polükarbonaatplaat



Pärast polükarbonaadist plaadi paigaldust saab ust kergesti jalaga lükates avada. Plaat on saadaval läbipaistva või toonitud versioonina.

Lemmikloomaluuk



Lemmikloomaluuk on saadaval valges või pruunis värvis. Luugi paigaldamiseks on vajalik polükarbonaatplaadi paigaldus.

Magnetriba



Käepideme pooler olev hari on asendatud magnetribaga ja aknaraami külge liimitakse terasriba (ainult valges värvis). See tagab tihedama ja tugevama sulgumise.

Liimi omaduste tõttu ei ole seda varianti soovitatav kasutada väga päikese käes kuumenevates kohtades.

	põikprofiil (RAL: 9016, 8017, 8022, 8003, 7016) (m) põikprofiil -	x 14,8)
	puiduimitatsiooniga laminaat ja must (m) lemmikloomaluuk tüüp A	x 25,5)
	(ava mõõdud: 14,5 lemmikloomaluuk tüüp B (ava mõõdud: 21,8	cm x 34,5 cm)
	lemmikloomaluuk tüüp C (ava mõõdud: 29,7 lisamagnet	cm cm
	magnetriba (m)	cm cm

Kuidas tellida ukseüsteeme?

Tellimuses tuleb märkida kaugus A (absoluutne laius) ja kaugus B (absoluutne kõrgus), samuti paigalduskonsude paigaldamise pool (vaadates võrku väljastpoolt).

